



## Kovametallikärkinen iskuporasarja "MX4", Poran Ø: 5-10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. Entistä suurempi porausnopeus nelisärmäisen kärjen ansiosta. Kaksinkertainen käyttöikä kaksisärmäiseen kärkeen verrattuna. Tilava nelikerteinen muotoilu. TARGET TIP TECHNOLOGY - terävämpi taivutettu kärki: Täsmällisempi poraus, ei luiskahtamista pinnalta, aggressiivisempi betoniteräkseen ja nopeampi porausnopeus. PGM-sertifioitu - täsmälliset, tulpille sopivat porausreiät, sekä kemiallisille että mekaanisille ankkureille. Muovikotelossa.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. **4-kierre**-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

#### Sisältö:

Iskupora nro 789050: à 1 kpl  
koko 5; 6 Pituus 110 mm;  
koko 6; 8; 10 Pituus 160 mm

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Poran Ø	5 - 10 mm
Pakkaus	muovilaatikko
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

## Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X160 mm	789050 8X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 5X110 mm	789050 5X110
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X110 mm	789050 6X110
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 10X160 mm	789050 10X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	789050 6X160