

**Sivuleikkuri, kiiltävä, Kokonaispituus: 140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	725250 140
GTIN	4045197166319
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kiiltävät, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	2,8 mm
Kokonaispituus	140 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kiiltävä
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit