



Kovametallikärkinen iskuporasarja "MX4", Poran Ø: 5-12 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	789060 5-12
GTIN	4002395162147
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. Entistä suurempi porausnopeus neliteräkärjen ansiosta. Kaksinkertainen käyttöikä 2-teräporaan verrattuna. Tilava, 4-kierremalli. Muovikotelossa.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. **4-kierre**-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Sisältö:

Iskupora nro 789050: à 1 kpl
koko 5; 6; 8 Pituus 110 mm;
koko 6; 8; 10; 12 Pituus 160 mm
Varsi: SDS Plus
Pakkaus: Muovikasetti

Tekninen kuvaus

Poran Ø	5 - 12 mm
---------	-----------

Pakkaus	Muovikasetti
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus ØxKokonaispituus 6X110 mm	789050 6X110
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus ØxKokonaispituus 6X160 mm	789050 6X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus ØxKokonaispituus 5X110 mm	789050 5X110
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus ØxKokonaispituus 12X160 mm	789050 12X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus ØxKokonaispituus 8X160 mm	789050 8X160
Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus ØxKokonaispituus 10X160 mm	789050 10X160