



## Sivuleikkuri, kiillotettu, Kokonaispituus: 140mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	724900 140
GTIN	4003773213413
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).  
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit