



Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	662200 8
GTIN	4013288192172
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklatu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Standardi:

DIN 5265 Form A

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	175 mm
Terän paksuus a	1,2 mm
Kokonaispituus	287 mm
Terän leveys b	8 mm
Teränkärki	Lasertip
Valmistajamerkintä	334
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitaltta

TarvikkeetVakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 3,5 mm

662200 3,5

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 5,5 mm

662200 5,5

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 2,5 mm

662200 2,5

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 10 mm

662200 10

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 6,5 mm

662200 6,5

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 3 mm

662200 3

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 4 mm

662200 4