

Garant**Sivuleikkuri, kromattu VDE-eristys, Kokonaispituus: 140mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 725310 140 |
| GTIN | 4045197501639 |
| Tuoteluokka | 71B |

Kuvaus**Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint. | 1,8 mm |
| Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint. | 4 mm |
| Kokonaispituus | 140 mm |
| Standardi | DIN ISO 5749 |
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) |
| Raaka-aine | erikoistryökaluterästä |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Pinta | kromattu |
| Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei |
| päällekytkettävä aukaisujousi | ei |
| Tuotetyppi | Leikkuupihdit |