

**Garant****Sivuleikkuri, kromattu VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	725310 160
GTIN	4045197501646
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

**Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Kokonaispituus	160 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	erikoistyykaluterästä

Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyppi	Leikkuupihdit