



## Kovametallinen iskupora "MX4", SDS-Plus, Ø×Kokonaispituus: 10X160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789050 10X160
GTIN	4002395366835
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. Entistä suurempi porausnopeus nelisärmäisen kärjen ansiosta. Kaksinkertainen käyttöikä kaksisärmäiseen kärkeen verrattuna. Tilava nelikerteinen muotoilu. Terävämpi taivutettu kärki:

Täsmällisempi poraus, ei luiskahtamista pinnalta, aggressiivisempi betoniteräkseen ja nopeampi porausnopeus.

PGM-sertifioitu - täsmälliset, tulpille sopivat porausreiät, sekä kemiallisille että mekaanisille ankkureille. 4-särmäinen, hitsattu kovametallipää.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. 4-kierremalli nopeaan porauspurun poistoon, vähäinen värinä ja suuri vakaus. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

### Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Kierukkaosan pituus	100 mm
Kokonaispituus	160 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

