



Sivuleikkuri, kiillotettu, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	724900 180
GTIN	4003773218074
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Kokonaispituus	180 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

