



Vakioruuvitalttasarja "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	662510 6
GTIN	4013288116017
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Wera Lasertip -terä runsasseosteista erikoisterästä, kartiomainen teräosa ja **mikrokarhennettu kärki** (alk. koosta 3,5).

Standardi:

DIN 5265 Form A

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 662500: koot 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitaltta käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX

Tuotetyyppi

Ruuvitaltta

TarvikkeetVakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-
kahva Terän leveys b 10 mm

662500 10

Vakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-
kahva Terän leveys b 3,5 mm

662500 3,5

Ruuvipitimet Tyyppi 1

666425 1

Vakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-
kahva Terän leveys b 8 mm

662500 8

Vakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-
kahva Terän leveys b 4 mm

662500 4

Vakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-
kahva Terän leveys b 3 mm

662500 3

Vakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-
kahva Terän leveys b 6,5 mm

662500 6,5

Vakioruuvitaltta "Stainless" urakantaruuveille, Kraftform-
kahva Terän leveys b 5,5 mm

662500 5,5