



Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristetyt, Terän leveys b: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663000 5,5
GTIN	7610733064304
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä **täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201** mukaisesti.

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitettuna ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituuihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	125 mm
Terän paksuus a	1 mm
Terän nimitys	4
Kokonaispituus	230 mm

Terän leveys b	5,5 mm
Sarja	Classic VDE
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta