



## Vakioruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	662210 5
GTIN	4013288101792
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Terä** runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

**Standardi:**

**DIN 5265 Form A**

**Sisältö:**

1 ruuvitaltta nro 662200: koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

**Huomautus:**

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	5
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3 mm	662200 3
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 10 mm	662200 10
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm	662200 5,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm	662200 3,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 8 mm	662200 8
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 6,5 mm	662200 6,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 2,5 mm	662200 2,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	662200 4