



## Vakioruuvitalttasarja urakantaruuveille, muovikahva ja seinäpidin, Ruuvinvääntimien lkm.: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	662020 6
GTIN	7610733085842
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

**"Classic"-voimakahva** läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

#### Standardi:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 662000: koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

#### Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitaltta käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Käännettävä suojus	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 2X70 mm	662000 2X70
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 2X50 mm	662000 2X50
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 6,5 mm	662000 6,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 4 mm	662000 4
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 10 mm	662000 10
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 3,5 mm	662000 3,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 8 mm	662000 8
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 2,5 mm	662000 2,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 5,5 mm	662000 5,5
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 13 mm	662000 13