



Vakioruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	662210 8
GTIN	4013288041517
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Standardi:

DIN 5265 Form A

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 662200: koot 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	8
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm	662200 3,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm	662200 5,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 8 mm	662200 8
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 2,5 mm	662200 2,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 10 mm	662200 10
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	662200 4
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 6,5 mm	662200 6,5
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3 mm	662200 3