

Garant**Muovisivuleikkuri, taivutettu 15°, KW, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	725500 160
GTIN	4045197166401
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Terät ilman viisteitä samantasoiseen, purseettomaan leikkaukseen. Pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat ja aukaisujousi.

Leikkuukärjet taivutettu 15°. Säädetty rajoitinruuvi vähentää leikkuukärkien kulumista.

Käyttö:

Muovivaluosien valutappien leikkaamiseen (**ei metallille**).

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leikkuuviiste	KW
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kiillotetut
Pää	taivutettu 15°
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä

muoville	kyllä
Säädettävä rajoitinruuvi	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Jousi muovisivuleikkuriin Tyyppi 160/5X20	725510 160/5X20
---	-----------------