



## Keskileikkurit, Kokonaispituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	725800 250
GTIN	4003773034070
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Erityisen kestävä pää ja induktiokarkaistut terät. Terän kovuus n. 64 HRC. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

**Etu:**

Pienempi voiman tarve kuin saman kestoisessa sivuleikkauksessa.

**Standardi:**

**DIN ISO 5743**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisteräs, taottu ja moninkertaisesti öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	3,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3,8 mm
Standardi	DIN ISO 5743
Kahva	muovipinnoite
Pää	suora
Valmistusmenetelmä	Terät lisäksi induktiokarkaistut (n. 64 HRC), teräkovuus n. 64 HRC
Raaka-aine	Kromivanadiinisuurtehoteräs

Pinta	Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit