



Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva, Terän leveys b: 8mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 660900 8 |
| GTIN | 7610733085651 |
| Tuoteluokka | 63E |

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.

Multicraft-voimakahva iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.

Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|--------|
| Terän leveys b | 8 mm |
| Terän paksuus a | 1,2 mm |
| Terän pituus | 160 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Terän nimitys | 5 |
| Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm |
| Kokonaispituus | 270 mm |
| Sarja | multicraft |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |