



Sivuleikkuri, kromattu VDE-kastoeristys, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	725335 180
GTIN	4003773018179
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).

Pihdit kromatut, muovipäällysteiset kahvat, **kastoeristetyt**.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	kastoeristetyt
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä
Pinta	kromattu

Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit