


LINDSTRÖM

Sähköasentajan kärkipihdit, Kokonaispituus: 150mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	726140 150
GTIN	7314150103249
Tuoteluokka	73M

Kuvaus**Malli:**

Litettä, kapealeukainen malli. Leukojen ulkoreunat pyöristetyt. Erittäin vakaa ja hyvin vähän kitkaa tuottava erityispitkällä johteella varust. läpimen. erikoisnivelen ansiosta. Pää ja nivel peilikirkkaat. **ESD-kelpoiset**, ergonomiset **2K**-kahvankuoret. Patentoitu aukaisujousi vähentää pihtejä suljettaessa tarvittavaa voimaa, joten työkappaleeseen kohdistuvan voiman voi säätää hyvin tarkasti.

Ovaalikärkileuat, sileä sisäpinta.

Raaka-aine:

Huiputehokasta kuulalaakeriterästä, taottu.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	9,6 mm
Kokonaispituus	150 mm
Leuan pituus	20 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Kitamuoto	soikeat kärjet, leuoissa tasainen sisäpinta

Leukojen malli	sisäpuoli tasainen
Kahva	2K-kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Terät induktiokarkaistut (45 – 48 HRC)
Raaka-aine	Huipputehokasta kuulalaakeriterästä
Pinta	peilikiillotettu
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkipihdit