



Sähköasentajan ruuvitalttasarja urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahva täyseristys, Ruuvinvääntimien lkm.: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	663210 3
GTIN	4013288164537
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitettuna ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä laadukasta erikoisseosterästä, kartiomainen leikkaussärmä, sinkkifosfatoitu. **Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys** syvällä olevia ruuvi- ja jouselementtejä varten (terän Ø = eristeen Ø terän etuosassa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 663200: koot 3,5; 4; 5,5

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	3
-----------------------	---

Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 4 mm	663200 4
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 3,5 mm	663200 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, pienempi terän halkaisija, Kraftform-kahvatäyseristys Terän leveys b 5,5 mm	663200 5,5
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3