



Kaapelileikkuri, voimansiirto VDE-eristys, Kokonaispituus: 580mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	730600 580
GTIN	4003773021797
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Sirpinmuotoiset leikkuuterät, voimavälitys leikkuripäässä, kahvat teräsputkea ja muovipinnoitetut.

Pää kiillotettu, **kastoeristettyjen kahvojen eristävyys enintään 1000 voltia – standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Tekninen kuvaus

Yksittäisjohtimille	150 mm ²
Monijohdinkaapeleille, joiden Ø on	27 mm
Kokonaispituus	580 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	kastoeristetyt
Käyttö	mekaaninen, kahden käden
Raaka-aine	Varsi: Teräsputki
Pää	Teränpää: Erikoislaatuista kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu
aukaisujousella	ei

Katkaisupää vaihdettava	kyllä
Tuotetyyppi	Sakset

Tarvikkeet

Kaapelileikkurin varateräpää Kokonaispituus 580 mm	730610 580
--	------------