

HellermannTyton

Päätysuojuspihdit, Tyyppi: 8/10**Tilaustiedot**

Tilausnumero	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Tuoteluokka	76C

Kuvaus**Malli:**

Kevytmetallinen pihtirunko – 3 tyvestä taivutettua vaihdettavaa teräspiikkiä (koko 8/10, piikit ovat suorita). Aukeamisleveys on säädettävissä ruuvien avulla.

Käyttö:

Kumisten ja PVC:stä valmistettujen päätysuojusten avaamiseen.

Huomautus:

Varatuurnaa käytettävä vain tyypinmukaisesti.

Tuurnan hyötypituus: 65 mm

Kokonaispituus: 150 mm

Tuurnan kokonaispituus: 80 mm

Kaapelin ulko-Ø: 23 - 28 mm

Päätysuojuksen sisä-Ø: 12 - 17 mm

Tekninen kuvaus

Päätysuojuksen sisä-Ø	12 - 17 mm
Tuurnan kokonaispituus	80 mm
Kaapelin ulko-Ø	23 - 28 mm
Kokonaispituus	150 mm
Tuurnan hyötypituus	65 mm
Valmistajamerkintä	NA8/10

Tuotetyyppi

Puristuspihdit

Tarvikkeet

Vaihtotuurnasarja3 osaa Tyyppi 8/10

729931 8/10

Jousi päätysuojapihteihin Tyyppi 2

729320 2