



## Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 3,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	662200 3,5
GTIN	4013288175106
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

**Malli:**

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Terä** runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklatu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

**Standardi:****DIN 5265 Form A****Huomautus:**

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	181 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
Terän leveys b	3,5 mm
Terän pituus	100 mm
Teränkärki	musta
Valmistajamerkintä	335
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitalta