




Sähköasentajan ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Classic täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	663010 6
GTIN	7610733064342
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitettuna ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitaltoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Sisältö:

1 ruuviavain nro 663000: koot 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Sarja	Classic VDE

Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2 mm	663000 2
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 10 mm	663000 10
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 6,5 mm	663000 6,5
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3 mm	663000 3
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 5,5 mm	663000 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 4 mm	663000 4
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2,5 mm	663000 2,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3,5 mm	663000 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 8 mm	663000 8