



## Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 6,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	662000 6,5
GTIN	7610733085774
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

**"Classic"-voimakahva** läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

#### Standardi:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

### Tekninen kuvaus

Terän leveys b	6,5 mm
Kokonaispituus	245 mm
Terän paksuus a	1 mm
Terän nimitys	4
Terän pituus	140 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

