




## Sähköasentajan ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Classic täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	663010 8
GTIN	7610733064359
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

**Kapea kahva**, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitettuna ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

#### Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

#### Sisältö:

1 ruuviavain nro 663000: koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	8
Sarja	Classic VDE

Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2 mm	663000 2
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 6,5 mm	663000 6,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3,5 mm	663000 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 5,5 mm	663000 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 4 mm	663000 4
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 3 mm	663000 3
Ruuvipitimet Tyyppi 2	666425 2
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 8 mm	663000 8
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 10 mm	663000 10
Ruuvipitimet Tyyppi 3	666425 3
Sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Classictäyseristetyt Terän leveys b 2,5 mm	663000 2,5