



Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	662000 8
GTIN	7610733085781
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruvinuran standardimittojen kanssa.

"Classic"-voimakahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

Standardi:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän nimitys	5
Terän pituus	160 mm
Terän paksuus a	1,2 mm
Kokonaispituus	270 mm
Terän leveys b	8 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

