



## Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660910 5
GTIN	7610733085682
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva. **Multicraft-voimakahva** iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

#### Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

#### Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

#### Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660900: koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	5
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660900 3,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Terän leveys b 8 mm	660900 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Terän leveys b 10 mm	660900 10
Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Terän leveys b 4 mm	660900 4
Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Terän leveys b 5,5 mm	660900 5,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Terän leveys b 13 mm	660900 13
Ruuvitaltta urakantaruuveille, "multicraft"-voimakahva Terän leveys b 6,5 mm	660900 6,5
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1