



Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 5,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	662200 5,5
GTIN	4013288003331
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Taotut terät, teräosat ovat tarkasti yhteensopivat uraruuvien ruuvinuran standardimittojen kanssa.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklatu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Standardi:

DIN 5265 Form A

Huomautus:

Vakioruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.

Tekninen kuvaus

Terän leveys b	5,5 mm
Terän pituus	125 mm
Kokonaispituus	223 mm
Terän paksuus a	1 mm
Teränkärki	Lasertip
Valmistajamerkintä	335
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitalta