



Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	731750 200
GTIN	4003773033165
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erityisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).

Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm².

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Pianolangalle – Ø enintään	3,6 mm
Keskikovalle teräslangalle – Ø enintään	5,2 mm
Pehmeälle teräslangalle – Ø enintään	6 mm
Valmistajamerkintä	CoBolt®
Terä	Karkaistu
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Pinta	mustatut
aukaisujousella	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit