



Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, pää taivutettu 20°, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	731755 200
GTIN	4003773066866
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erytymisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).

Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat. **Pää 20° kulmassa samantasoista leikkuuta varten.**

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm².

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Pehmeälle teräslangalle – Ø enintään	6 mm
Keskikovalle teräslangalle – Ø enintään	5,2 mm
Pianolangalle – Ø enintään	3,6 mm
Kokonaispituus	200 mm
Valmistajamerkintä	CoBolt®
Terä	Karkaistu
taivutettu pää	20 astetta
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Pinta	mustatut

aukaisujousella	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit