



Kovametallinen iskupora SDS-max, Ø×Kokonaispituus: 18X340mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	789200 18X340
GTIN	4002395374182
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.

Terävämpi taivutettu kärki: tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

Kun käytettävän poran pituus on >500 mm, poraa aluksi vähintään 150 mm syvä reikä lyhyellä poralla (mieluiten sama Ø).

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Ø	18 mm
Kokonaispituus	340 mm
Kierukkaosan pituus	200 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Kivipora

