



Kovametallinen iskupora SDS-max, Ø×Kokonaispituus: 38X570mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	789200 38X570
GTIN	4002395374519
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.

Terävämpi taivutettu kärki: tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

Kun käytettävän poran pituus on >500 mm, poraa aluksi vähintään 150 mm syvä reikä lyhyellä poralla (mieluiten sama Ø).

Tekninen kuvaus

Ø	38 mm
Kokonaispituus	570 mm
Kierukkaosan pituus	450 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Kivipora

