

**Klauke®****Kaapelileikkuri, voimansiirto, Kokonaispituus: 570mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	730500 570
GTIN	4012078034333
Tuoteluokka	76C

**Kuvaus****Malli:**

Sirpinmuotoiset leikkuuterät, voimavälitys leikkuripäässä, kahvat teräsputkea ja muovipinnoitetut.

**Käyttö:**

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

**Tekninen kuvaus**

Yksittäisjohtimille	100 mm <sup>2</sup>
Kokonaispituus	570 mm
Monijohdinkaapeleille, joiden Ø on	26 mm
Kahva	Muovikuori
Käyttö	mekaaninen, kahden käden
Raaka-aine	Varsi: Teräsputki
aukaisujousella	ei
Katkaisupää vaihdettava	kyllä
Tuotetyyppi	Sakset

**Tarvikkeet**

Kaapelileikkurin varateräpää Kokonaispituus 570 mm

730510 570