

**Klauke®****Kaapelileikkuri, voimansiirto, Kokonaispituus: 930mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	730500 930
GTIN	4012078034357
Tuoteluokka	76C

**Kuvaus****Malli:**

Sirpinmuotoiset leikkuuterät, voimavälitys leikkuripäässä, kahvat teräsputkea ja muovipinnoitetut. Irrotettavat kahvat.

**Käyttö:**

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

**Tekninen kuvaus**

Monijohdinkaapeleille, joiden Ø on	38 mm
Kokonaispituus	930 mm
Yksittäisjohtimille	500 mm <sup>2</sup>
Kahva	Muovikuori
Käyttö	mekaaninen, kahden käden
Raaka-aine	Varsi: Teräsputki
aukaisujousella	ei
Katkaisupää vaihdettava	kyllä
Tuotetyyppi	Sakset

## Tarvikkeet

Kaapelileikkurin varateräpää Kokonaispituus 930 mm

730510 930