



Kaapelileikkuri, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys, Kokonaispituus: 165mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	730350 165
GTIN	4003773039648
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kahvojen **eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret. Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	165 mm
Leikkuukyky	50 mm ²
Katkaisu Ø asti	15 mm
Puristumisenesto	kyllä
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Käyttö	mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine	Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta	kromattu

aukaisujousella	ei
Tuotetyyppi	Sakset