



Vaijerileikkuri, Kokonaispituus: 190mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	731550 190
GTIN	4003773040651
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, kokonaan teräksestä muottiintaottu. Ruuvattu nivel ja aukaisinjousi. Teräkovuus 64 HRC. Kahvassa ohut PVC-päällyys.

Sisäpuoliset aukaisinjouset ja lukitusvivut. Kaksi integroitua puristinprofiilia Bowden-kahvanpuristimien päätysuojuksiin ja vaijeripäätyholkkeihin.

Käyttö:

Vaijerien, monisäiekaapeleiden jne. leikkaamiseen.

Raaka-aine:

Kromi-vanadiinierikoisterästä, öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	190 mm
pyöröteräkselle (enintään 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Pianolangan Ø:lle	2,5 mm
vaijereille (enintään 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit