



Kaapelileikkuri, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	730350 200
GTIN	4003773026761
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kahvojen **eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret. Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Kaksoisterän ansiosta erittäin laaja leikkuualue.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Katkaisu Ø asti	20 mm
Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky	70 mm ²
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Käyttö	mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine	Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta	kromattu

aukaisujousella	ei
Tuotetyyppi	Sakset