



Kaapelileikkuri, voimansiirto, Kaapeleille, joiden Ø on: 52mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	731100 52
GTIN	4003773043942
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi (käyttö yhdellä kädellä). Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu.

Käyttö:

Alumiini- ja kuparikaapeleiden siistiin katkaisuun (myös punoksiin). Ei ole tarkoitettu teräslangalle, koville alumiiniseoksille tai kovaksi vedetyille kuparijohdoille.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä, kahvat teräspeltiä ja muovikuoriset.

Huomautus:

Yksittäisjohtimia katkaistaessa leikkuuteho on noin 30 % pienempi.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään	380 mm ²
Kokonaispituus	280 mm
Kaapeleille, joiden Ø on	52 mm
Puristumisenesto	kyllä
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Käyttö	mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate

Raaka-aine	Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Tuotetyyppi	Sakset

Tarvikkeet

Kääntöterä, sisältää ruuvien ja mutterien Sopii kaapeleihin,
joiden \varnothing on 52 mm

731130 52