



## Kovametallinen iskupora SDS-max, Ø×Kokonaispituus: 45X570mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789200 45X570
GTIN	4002395353415
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

#### Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.

Terävämpi taivutettu kärki: tarkka poraaminen, ei liukumista pinnalla, aggressiivinen betoniteräksessä ja nopea porausnopeus. PGM-sertifiointi - vahvistaa tarkat ankkurireiät sekä kemiallisille että myös mekaanisille ankkureille. Suuret puru-urat kuljettavat porauspurun nopeasti pois, mikä vähentää kitkaa.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

#### Huomautus:

Kun käytettävän poran pituus on >500 mm, poraa aluksi vähintään 150 mm syvä reikä lyhyellä poralla (mieluiten sama Ø).

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Ø	45 mm
Kokonaispituus	570 mm
Kierukkaosan pituus	450 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Kivipora

