



## Kaapelileikkuri, voimansiirto VDE-eristys, Kaapeleille, joiden Ø on: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	731150 32
GTIN	4003773026884
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi (käyttö yhdellä kädellä). Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu.

**Eriste enintään 1000 volttia, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.**

#### Käyttö:

Alumiini- ja kuparikaapeleiden siistiin katkaisuun (myös punoksiin). Ei ole tarkoitettu teräslangalle, koville alumiiniseoksille tai kovaksi vedetyille kuparijohdoille.

#### Raaka-aine:

Terät erikoisterästä, kahvat teräspeltiä ja muovikuoriset.

#### Huomautus:

Yksittäisjohtimia katkaistaessa leikkuuteho on noin 30 % pienempi.

### Tekninen kuvaus

Kaapeleille, joiden Ø on	32 mm
Kokonaispituus	250 mm
Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään	240 mm <sup>2</sup>
Puristumisenesto	kyllä
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Käyttö	mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate
Raaka-aine	Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Tuotetyyppi	Sakset

## Tarvikkeet

Kääntöterä, sisältää ruuvien ja mutterien Sopii kaapeleihin, joiden  $\varnothing$  on 32 mm

731130 32