



Kaapelileikkuri, voimansiirto, Kaapeleille, joiden Ø on: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	731100 60
GTIN	4003773075172
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi (käyttö yhdellä kädellä). Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu.

Käyttö:

Alumiini- ja kuparikaapeleiden siistiin katkaisuun (myös punoksiin). Ei ole tarkoitettu teräslangalle, koville alumiiniseoksille tai kovaksi vedetyille kuparijohdoille.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä, kahvat teräspeltiä ja muovikuoriset.

Huomautus:

Yksittäisjohtimia katkaistaessa leikkuuteho on noin 30 % pienempi.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	320 mm
Kaapeleille, joiden Ø on	60 mm
Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään	600 mm ²
Puristumisenesto	kyllä
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Käyttö	mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate

Raaka-aine	Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Tuotetyyppi	Sakset