

LINDSTRÖM

Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, KW, Kokonaispituus: 113mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 726280 113 |
| GTIN | 7314150052097 |
| Tuoteluokka | 73M |

Kuvaus**Malli:**

Litettä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus**. Tarkasti säädettävän nivelruuvien ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää teräseosta, muottiintaottu, mustattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Kokonaispituus | 113 mm |
| Pään leveys | 12,5 mm |
| Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint. | 0,2 - 1,25 mm |
| Terien pituus | 12,5 mm |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Leikkuuviiste | KW |
| Raaka-aine | Suurtehoteräseos |
| Pään muoto | ovaali |
| Kahva | Muovikuori |

| | |
|--------------------|--|
| Valmistusmenetelmä | induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC) |
| Pinta | mustaksi mustattu |
| Tuotenimen määrite | KW |
| aukaisujousella | kyllä |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |