



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 2,5X125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 2,5X125
GTIN	7610733086030
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	210 mm
Terän pituus	125 mm
Terän nimitys	0
Terän paksuus a	0,4 mm
Terän leveys b	2,5 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta