



Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen, W, Kokonaispituus: 125Hmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726440 125H
GTIN	4003773043720
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Terävä muoto, tehokas leikkuuviiste, erityisesti koviille langoille. Säädettävä nivelruuvi. Pihdit mustattu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkalueroikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Pään leveys	10,5 mm
Terien pituus	14 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1 mm
Leikkuukyky: teräslanka, kova	0,2 - 0,6 mm
Leikkuuviiste	W
Raaka-aine	erikoistryökälueterästä
Pään muoto	terävä

Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Muovikuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta	mustattu
Tuotenimen määrite	W
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit