

LINDSTRÖM

Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, FW, Kokonaispituus: 113mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	726240 113
GTIN	7314150051113
Tuoteluokka	73M

Kuvaus**Malli:**

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. **ESD-kelpoisuus.** Tarkasti säädettävän nivelruuvien ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää teräseosta, muottiintaottu, mustattu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,3 - 1,6 mm
Kokonaispituus	113 mm
Pään leveys	12,5 mm
Terien pituus	12,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	FW
Raaka-aine	Suurtehoteräseos
Pään muoto	ovaali
Kahva	Muovikuori

Valmistusmenetelmä	induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC)
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit