



Ruuvitaltta urakantaruuveille, pitkä terä, Terän leveys b×Terän pituus: 3,5X150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	663700 3,5X150
GTIN	7610733086047
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taotut leikkuuterät, terät on mukautettu tarkasti uraruuvien ruuviuran standardimittojen kanssa.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	240 mm
Terän paksuus a	0,5 mm
Terän leveys b	3,5 mm
Terän nimitys	1
Terän pituus	150 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta