



Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen langanpidin, W, Kokonaispituus: 125Hmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726460 125H
GTIN	4003773240518
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Terävä muoto, tehokas leikkuuviiste, erityisesti kovalle langoille. Säädettävä nivelruuvi. Pihdit mustattu, muovipäälysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkäluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Pään leveys	10,5 mm
Terien pituus	14 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1 mm
Leikkuukyky: teräslanka, kova	0,2 - 0,6 mm
Leikkuuviiste	W
Raaka-aine	erikoistyyökäluuterästä
Pään muoto	terävä

Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Muovikuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta	mustattu
Tuotenimen määrite	W
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit