



## Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt, Terän leveys b: 6,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	664100 6,5
GTIN	7610733086221
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

**Malli:**

"Classic"-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taottu, tasapaksu terä.

**Standardi:**

Ähnlich **DIN 5265B**.

**Raaka-aine:**

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, niklattu ja kromattu; terä musta.

**Huomautus:**

<strong>HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 664122</strong>

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	75 mm
Terän leveys b	6,5 mm
Terän nimitys	4
Terän pituus	30 mm
Terän paksuus a	1 mm
Sarja	Classic
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

