

Yksinapainen vaiheentarkastuslaite, Terän leveys: 3,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	665050 3,5
GTIN	4016133457006
Tuoteluokka	66B

Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitalanterä ja taskupidin.

Yksinkertainen rakenne, koko 3,5 ilman taskupidintä. Mittausalue 120 – 250 V.

Huomautus:

Nämä jännitteenkoettimet täyttävät standardin VDE 0680/6 turvallisuusvaatimukset. Siksi hohtolamput eivät ole vaihdettavissa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	190 mm
Kiinnityspidin	ei
Terän leveys	3,5 mm
Terän pituus	100 mm
Testausalue	120 - 250 V
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta